

# Énergie

Lavante-séchante


Fabricant

**Miele**

Modèle

WTZH730WPM  
PWash2.0&TDosXLWifi

**Économe**



**Peu économe**

Consommation d'énergie kWh

5,36

*(pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 °C)*

Lavage (seulement) kWh

1,10

La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

Efficacité de lavage

**A** B C D E F G

A: plus élevée G: plus faible

Vitesse d'essorage (trs/min)

1.600

Capacité (coton) kg

Lavage  
Séchage

8,0  
5,0

Consommation d'eau (totale) l

105

**Bruit**

[dB(A) re 1 pW]

Lavage  
Essorage  
Séchage

46  
72  
58

Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure

Norme EN 50229  
Directive 96/60/CE  
relative à l'étiquetage des lavantes-séchantes

