

# Energie

Was-droogcombinatie

Fabrikant


**Miele**

Model

WTZH730WPM

PWash2.0&TDosXLWifi

**Efficiënt**



**A**

**Inefficiënt**

Energieverbruik kWh

5,36

*(om een volle capaciteit op 60 °C te wassen en te drogen)*

(enkel) om te wassen kWh

1,10

Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt

**Wasresultaat**

**A** B C D E F G

A: goed G: matig

Centrifugeersnelheid (tpm)

1.600

Capaciteit (katoen) kg

Wassen

8,0

Drogen

5,0

Waterverbruik (totaal) l

105

**Geluidsniveau**

(dB(A) re 1 pW)

Wassen

46

Centrifugeren

72

Drogen

58

Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaat

Norm EN 50229  
Richtlijn 96/60/EG  
(etikettering was-droogcombinaties)

