

Energie

Was-droogcombinatie


Fabrikant

Miele

Model

WTW870WPM
PWash&TDos 9/6 kg

Efficiënt



Inefficiënt

Energieverbruik kWh

6,10

(om een volle capaciteit op 60 °C te wassen en te drogen)

(enkel) om te wassen kWh

1,10

Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt

Wasresultaat

A B C D E F G

A: goed G: matig

Centrifugeersnelheid (tpm)

1.600

Capaciteit (katoen) kg

Wassen
Drogen

9,0
6,0

Waterverbruik (totaal) l

106

Geluidsniveau

(dB(A) re 1 pW)

Wassen
Centrifugeren
Drogen

46
72
58

Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaat

Norm EN 50229
Richtlijn 96/60/EG
(etikettering was-droogcombinaties)

