

## Informační list k vestavným kávovarům

Miele			
Název modelu / označení	CM 6310		
<b>Provedení</b>			
Volně stojící přístroj	●		
Podstavný přístroj	-		
Vestavný přístroj	-		
Závěs dvířek vlevo / vpravo	/		
<b>Rozměry</b>			
Rozměry přístroje	výška	cm	35,9
	šířka	cm	25,1
	hloubka	cm	42,7
Rozměry výklenku	výška	cm	50,8
	šířka	cm	45,0
	hloubka	cm	55,5
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky	cm		
<b>Vybavení</b>			
Pevné připojení na vodu / zásobník na vodu	- / ●		
Zásobník na vodu	l	1,8	
Systém Nespresso / mlýnek na zrnkovou kávu	- / ●		
Zásobník na kapsle	ks	-	
Zásobník na zrnkovou kávu	g	300	
Hmotnost netto	kg	9,9	
<b>Elektrické připojení</b>			
Napětí	V	220-240	
Příkon	W	1.450	
Jištění	A	10	
Odrušení rozhlasu a televize	●		
Bez zpětných účinků na síť	●		
Dodavatel	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Vysvětlivky:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ano, k dispozici</li> </ul>			
<p>Upozornění: Stav tabulek 07/05. Vývojové změny vyhrazeny.</p>			