

Informačný list pre odsávače pár pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

Miele		DA 6066 W			
Identifikačný kód modelu		DA 6066 W			
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/rok	70,4			
trieda energetickej účinnosti		B			
Index energetickej účinnosti (EEI) (EEI _{U/min})		68,5			
Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE) (FDE _{U/min})		23,2			
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia					
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		B			
Účinnosť osvetlenia (LE) (LE _{U/min})	lx/W	44,4			
Trieda účinnosti osvetlenia					
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A			
Účinnosť filtrovania mastnôt	%	92,4			
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt					
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		B			
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	m ³ /h	357,7			
Prietok vzduchu (min. rýchlosť)	m ³ /h	200			
Prietok vzduchu (max. rýchlosť)	m ³ /h	400			
Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	m ³ /h	650			
Max. prietok vzduchu (Q) (Q _{max})	m ³ /h	650			
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Pa	350			
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (min. rýchlosť)	dB	40			
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (max. rýchlosť)	dB	54			
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	dB	66			
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W	150,0			
Príkon v režime vypnutia (P _o)	W				
Príkon v režime pohotovosti (P _s)	W	0,20			
Nominálny výkon systému osvetlenia	W	9,0			
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	lx	400			
Činiteľ prírastku času		1,2			