

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Identificatie van het model		DA 2906	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar		36,1
Energie-efficiëntieklasse			A+
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})			44,4
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})			36,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			A
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W		16,7
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			C
Vetfilteringsefficiëntie	%		59,6
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)			E
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h		447,1
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h		220
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h		450
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h		740
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h		740
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa		316
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB		42
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB		57
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB		69
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W		108,0
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W		0,15
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W		12,0
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx		450
Tijdstoenamefactor			0,7