

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | DA 3496 | |
|---|-------------------|---------|--|
| Identificatie van het model | | DA 3496 | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min}) | kWh/jaar | 69,5 | |
| Energie-efficiëntieklasse | | B | |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min}) | | 69,5 | |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min}) | | 22,1 | |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse | | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | C | |
| Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min}) | lx/W | 50,0 | |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | A | |
| Vetfilteringsefficiëntie | % | 89,0 | |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse | | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | B | |
| Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt | m ³ /h | 322,0 | |
| Luchtstroom (minimumsnelheid) | m ³ /h | 150 | |
| Luchtstroom (maximumsnelheid) | m ³ /h | 400 | |
| Luchtstroom (intensieve of boostmodus) | m ³ /h | 550 | |
| Max. luchtstroom (Q) (Q _{max}) | m ³ /h | 550 | |
| Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt | Pa | 365 | |
| A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid) | dB | 45 | |
| A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid) | dB | 56 | |
| A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus | dB | 64 | |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt | W | 148,0 | |
| Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o) | W | | |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s) | W | 0,20 | |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem | W | 6,0 | |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak | lx | 300 | |
| Tijdstoenamefactor | | 1,2 | |