

Kodumajapidamises kasutatavate külmikute ja sügavkülmikute tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1060/2010

Miele			
Mudelitähis	KFN 29233 D WS		
Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli kategooria ⁰		7	
Energiaühikuse klass			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+++	
Aastane energiatarbimine (AE _c) ¹	kilovatt-tundi aastas	174	
Jahutuskambri kasulik maht kokku	l	260	
sellest jahutuskamber	l		
sellest veinikamber	l		
sellest jahekamber	l		
sellest värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber	l	260	
Külmutuskambri kasulik maht kokku	l	101	
Tärnides väljendatud hinnang ²		4	
Muude kambrite ettenähtud temperatuur ³	°C	–	
Veinikambri kõige madalam töötemperatuur	°C		
Jäätumisvaba		●	
Ohutu elektrikatkestuse kestus	h	24	
Külmutusvõimsus	kg/24h	16,0	
Kliimaklass ⁴		SN-T	
Õhus leviva müra tase	dB(A) re 1 pW	38	
Sisseehitatud seade		– / –	
<p>● Jah, on olemas</p> <p>⁰ Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitus: 1 Ühe või mitme värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik; 2 Külmik-jahekapp, jahekapp ja veinikülmik; 3 Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik; 4 1 tärniga külmkambriga külmik; 5 2 tärniga külmkambriga külmik; 6 3 tärniga külmkambriga külmik; 7 Külmik-sügavkülmik; 8 Püstine sügavkülmik; 9 Kirst-sügavkülmik 10 Mitmeotstarbelised ja muud külmutusseadmed</p> <p>¹ Põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.</p> <p>² * = kamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –6 °C; *** = sügavkülmik, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –18 °C; **** = sügavkülmik, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –18 °C ja millel on minimaalne külmutusvõimsus</p> <p>³ Muu kamber – kamber, mis ei ole veinikamber ja on ette nähtud teatavate toiduainete säilitamiseks temperatuuril, mis on kõrgem kui +14 °C</p> <p>⁴ Kliimaklass SN: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +10 °C ja +32 °C; Kliimaklass N: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +32 °C; Kliimaklass ST: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +38 °C; Kliimaklass T: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +43 °C</p>			