

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 2806	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/Jahr		32,2
Energieeffizienzklasse			A+
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI _{U/min})			41,1
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{U/min})			38,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{U/min})	lx/W		20,8
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Fettabscheidegrad	%		92,8
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h		383,4
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h		280
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h		500
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h		750
Max. Luftstrom (Q) (Q _{max})	m ³ /h		750
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		369
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		45
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		57
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		66
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		102,9
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	W		0,15
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		12,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		250
Zeitverlängerungsfaktor			0,6