

# Kodumajapidamises kasutatavate külmikute ja sügavkülmikute tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1060/2010

Miele			
Mudelitähis	KFN 29283 D BB		
Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli kategooria <sup>0</sup>			10
Energiaühuse klass			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)			A+++
	kilovatt-tundi		
Aastane energiatarbimine (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	aastas		186
Jahutuskambri kasulik maht kokku	l		242
sellest jahutuskamber	l		97
sellest veinikamber	l		
sellest jahekamber	l		
sellest värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber	l		145
Külmutuskambri kasulik maht kokku	l		101
Tärnides väljendatud hinnang <sup>2</sup>			4
Muude kambrite ettenähtud temperatuur <sup>3</sup>	°C		-
Veinikambri kõige madalam töötemperatuur	°C		
Jäätumisvaba			●
Ohutu elektrikatkestuse kestus	h		24
Külmutusvõimsus	kg/24h		16,0
Kliimaklass <sup>4</sup>			SN-T
Õhus leviva müra tase	dB(A) re 1 pW		38
Sisseehitatud seade			- / -
<p>● Jah, on olemas</p> <p><sup>0</sup> Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitus: 1 Ühe või mitme värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik; 2 Külmik-jahekapp, jahekapp ja veinikülmik; 3 Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik; 4 1 tärniga külmkambriga külmik; 5 2 tärniga külmkambriga külmik; 6 3 tärniga külmkambriga külmik; 7 Külmik-sügavkülmik; 8 Püstine sügavkülmik; 9 Kirst-sügavkülmik 10 Mitmeotstarbelised ja muud külmutusseadmed</p> <p><sup>1</sup> Põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.</p> <p><sup>2</sup> * = kamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -6 °C; *** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -18 °C; **** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -18 °C ja millel on minimaalne külmutusvõimsus</p> <p><sup>3</sup> Muu kamber – kamber, mis ei ole veinikamber ja on ette nähtud teatavate toiduainete säilitamiseks temperatuuril, mis on kõrgem kui +14 °C</p> <p><sup>4</sup> Kliimaklass SN: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +10 °C ja +32 °C; Kliimaklass N: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +32 °C; Kliimaklass ST: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +38 °C; Kliimaklass T: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +43 °C</p>			