

# Kodumajapidamises kasutatavate külmikute ja sügavkülmikute tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1060/2010

Miele		KFN 29683			
Mudelitähis		D OBSW			
Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli kategooria <sup>0</sup>		7			
Energiaühikuse klass					
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+++			
Aastane energiatarbimine (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	kilovatt-tundi aastas	186			
Jahutuskambri kasulik maht kokku	l	242			
sellest jahutuskamber	l	97			
sellest veinikamber	l				
sellest jahekamber	l				
sellest värskete toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber	l	145			
Külmutuskambri kasulik maht kokku	l	101			
Tärnides väljendatud hinnang <sup>2</sup>		4			
Muude kambrite ettenähtud temperatuur <sup>3</sup>	°C	–			
Veinikambri kõige madalam töötemperatuur	°C				
Jäätumisvaba		●			
Ohutu elektrikatkestuse kestus	h	24			
Külmutusvõimsus	kg/24h	16,0			
Kliimaklass <sup>4</sup>		SN-T			
Õhus leviva müra tase	dB(A) re 1 pW	37			
Sisseehitatud seade		– / –			
<p>● Jah, on olemas</p> <p><sup>0</sup> Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitus: 1 Ühe või mitme värskete toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik; 2 Külmik-jahekapp, jahekapp ja veinikülmik; 3 Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik; 4 1 tärniga külmkambriga külmik; 5 2 tärniga külmkambriga külmik; 6 3 tärniga külmkambriga külmik; 7 Külmik-sügavkülmik; 8 Püstine sügavkülmik; 9 Kirst-sügavkülmik 10 Mitmeotstarbelised ja muud külmutusseadmed</p> <p><sup>1</sup> Põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.</p> <p><sup>2</sup> * = kamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –6 °C; *** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –18 °C; **** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui –18 °C ja millel on minimaalne külmutusvõimsus</p> <p><sup>3</sup> Muu kamber – kamber, mis ei ole veinikamber ja on ette nähtud teatavate toiduainete säilitamiseks temperatuuril, mis on kõrgem kui +14 °C</p> <p><sup>4</sup> Kliimaklass SN: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +10 °C ja +32 °C; Kliimaklass N: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +32 °C; Kliimaklass ST: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +38 °C; Kliimaklass T: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +43 °C</p>					