

Kodumajapidamises kasutatavate külmikute ja sügavkülmikute tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1060/2010

| Miele | | | |
|--|--------------------------|------------------|--|
| Mudelitähis | | KFN 29683 D obsw | |
| Kodumajapidamises kasutatava külmutusseadme mudeli kategooria ⁰ | | 7 | |
| Energiaühikuse klass | | | |
| A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam) | | A+++ | |
| Aastane energiatarbimine (AE _c) ¹ | kilovatt-tundi aastas | 186 | |
| Jahutuskambri kasulik maht kokku | l | 242 | |
| sellest jahutuskamber | l | 97 | |
| sellest veinikamber | l | | |
| sellest jahekamber | l | | |
| sellest värskete toiduainete säilitamiseks ettenähtud kamber | l | 145 | |
| Külmutuskambri kasulik maht kokku | l | 101 | |
| Tärnides väljendatud hinnang ² | | 4 | |
| Muude kambrite ettenähtud temperatuur ³ | °C | - | |
| Veinikambri kõige madalam töötemperatuur | °C | | |
| Jäätumisvaba | | ● | |
| Ohutu elektrikatkestuse kestus | h | 24 | |
| Külmutusvõimsus | kg/24h | 16,0 | |
| Kliimaklass ⁴ | | SN-T | |
| Õhus leviva müra tase | re 1 pW | 37 | |
| Sisseehitatud seade | | - / - | |
| <p>● Jah, on olemas</p> <p>⁰ Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete liigitus: 1 Ühe või mitme värskete toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik; 2 Külmik-jahekapp, jahekapp ja veinikülmik; 3 Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik; 4 1 tärniga külmkambriga külmik; 5 2 tärniga külmkambriga külmik; 6 3 tärniga külmkambriga külmik; 7 Külmik-sügavkülmik; 8 Püstine sügavkülmik; 9 Kirst-sügavkülmik 10 Mitmeotstarbelised ja muud külmutusseadmed</p> <p>¹ Põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.</p> <p>² * = kamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -6 °C; *** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -18 °C; **** = sügavkülmikamber, mille temperatuur ei ole kõrgem kui -18 °C ja millel on minimaalne külmutusvõimsus</p> <p>³ Muu kamber – kamber, mis ei ole veinikamber ja on ette nähtud teatavate toiduainete säilitamiseks temperatuuril, mis on kõrgem kui +14 °C</p> <p>⁴ Kliimaklass SN: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +10 °C ja +32 °C; Kliimaklass N: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +32 °C; Kliimaklass ST: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +38 °C; Kliimaklass T: Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +16 °C ja +43 °C</p> | | | |