

# Toote teabeleht

DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016

<b>Tarnija nimi või kaubamärk</b>		Miele			
<b>Tarnija aadress</b>		Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE			
<b>Mudelitähis</b>		KFN 29683 D obsw			
<b>Jahutus-külmutusseadme liik</b>					
Vähese müraga seade		ei	Ehituslik tüüp	eraldiseisev	
Veinikülmik		ei	Muu jahutus-külmutusseade	jah	
<b>Toote üldnäitajad</b>					
<b>Näitaja</b>		<b>Väärtus</b>	<b>Näitaja</b>		<b>Väärtus</b>
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	2,010	Kogumaht (dm <sup>3</sup> või l)	350	
	Laius	600			
	Sügavus	685			
EEI		80	Energiatõhususe klass	D	
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		36	Õhus leviva müra klass	C	
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		227.76	Kliimaklass <sup>1)</sup>	N, SN, ST, T	
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	43	
Talveseadistus		ei			
<b>Kambri näitajad</b>					
Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Compartment volume (dm <sup>3</sup> or l)	Soovitav		Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	ei	-	-	-	-
Veinikamber	ei	-	-	-	-
Kelderikamber	ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	jah	146.5	5	-	-
Jahekamber	jah	100.7	0	-	A
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	ei	-	-	-	-
1 täрни kamber	ei	-	-	-	-
2 täрни kamber	ei	-	-	-	-
3 täрни kamber	ei	-	-	-	-
4 täрни kamber	jah	103.5	-18	9.00	A
2 täрни kamber	ei	-	-	-	-
Muudetava temperatuuriga kamber	-	-	-	-	-
<b>4 täрни kambrid</b>					
Fast freeze facility		jah			

<b>Valgusallika näitajad</b>	
Valgusallika liik	Kasutatud valgustustehnoloogia: LED; Suunatud või suunamata valgusvooga: DLS; Avaliku elektrivõrgu toitega või mitte: NMLS; Ühendatud valgusallikas (CLS): ei; Seadistatava värvusega valgusallikas: ei; Kolb: No; Suure heledusega valgusallikas: ei; Pimestamisvastase kaitsega: ei; Hämardatav: SPECIFIC
Energiatõhususe klass	G
Valgusallika liik	Kasutatud valgustustehnoloogia: LED; Suunatud või suunamata valgusvooga: DLS; Avaliku elektrivõrgu toitega või mitte: NMLS; Ühendatud valgusallikas (CLS): ei; Seadistatava värvusega valgusallikas: ei; Kolb: NO; Suure heledusega valgusallikas: ei; Pimestamisvastase kaitsega: ei; Hämardatav: SPECIFIC
Energiatõhususe klass	G
Valgusallika liik	Kasutatud valgustustehnoloogia: LED; Suunatud või suunamata valgusvooga: DLS; Avaliku elektrivõrgu toitega või mitte: NMLS; Ühendatud valgusallikas (CLS): ei; Seadistatava värvusega valgusallikas: ei; Kolb: NO; Suure heledusega valgusallikas: ei; Pimestamisvastase kaitsega: ei; Hämardatav: SPECIFIC
Energiatõhususe klass	G
Valgusallika liik	Kasutatud valgustustehnoloogia: LED; Suunatud või suunamata valgusvooga: DLS; Avaliku elektrivõrgu toitega või mitte: NMLS; Ühendatud valgusallikas (CLS): ei; Seadistatava värvusega valgusallikas: ei; Kolb: NO; Suure heledusega valgusallikas: ei; Pimestamisvastase kaitsega: ei; Hämardatav: SPECIFIC
Energiatõhususe klass	G
<b>Tarnija pakutava garantii vähimkestus</b>	24 kuud
<b>Lisateave</b>	
link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	