

Gaminio informacijos lapas

DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2016

| | | | | | |
|---|---------|---|--|-------------------------|--|
| Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas | | Miele | | | |
| Tiekėjo adresas | | Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE | | | |
| Modelio žymuo | | KFN 29683 D obsw | | | |
| Šaldymo aparato tipas | | | | | |
| Mažatriukšmis aparatas | | ne | Konstrukcijos tipas | | atskira |
| Vyno šaldytuvas | | ne | Kitas šaldymo aparatas | | taip |
| Bendrieji gaminio parametrai | | | | | |
| Parametras | | Vertė | Parametras | | Vertė |
| Gabaritiniai matmenys (milimetrais) | Aukštis | 2,010 | Bendras tūris (dm ³ arba l) | | 350 |
| | Plotis | 600 | | | |
| | Gylis | 685 | | | |
| EEI | | 80 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | | D |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (53 dB(A) re 1 pW) | | 36 | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė | | C |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus) | | 227.76 | Klimato klasė ¹⁾ | | N, SN, ST, T |
| Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti | | 10 | Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti | | 43 |
| Žiemos nuostatis | | ne | | | |
| Kameros parametrai | | | | | |
| Kameros tipas | | Kameros parametrai ir vertės | | | |
| | | Kameros tūris (dm ³ arba l) | | Šaldymo geba (kg/24 h); | Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M) |
| Maisto podėlis | ne | - | - | - | - |
| Vynui laikyti | ne | - | - | - | - |
| Rūsio temperatūros | ne | - | - | - | - |
| Šviežio maisto | taip | 146.5 | 5 | - | - |
| Atšaldymo | taip | 100.7 | 0 | - | A |
| 0 žvaigždučių arba ledo gaminimo | ne | - | - | - | - |
| 1 žvaigždutės | ne | - | - | - | - |
| 2 žvaigždučių | ne | - | - | - | - |
| 3 žvaigždučių | ne | - | - | - | - |
| 4 žvaigždučių | taip | 103.5 | -18 | 9.00 | A |
| 2 žvaigždučių skyrius | ne | - | - | - | - |
| Kintamos temperatūros kamera | - | - | - | - | - |
| 4 žvaigždučių kamerų atveju | | | | | |
| Greito užšaldymo funkcija | | taip | | | |

| Šviesos šaltinio parametrai | |
|---|--|
| Šviesos šaltinio tipas | Naudojama apšvietimo technologija: LED; Nekryptinis ar kryptinis: DLS; Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo: NMLS; Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): ne; Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis: ne; Apgaubas: No; Didelio skaisčio šviesos šaltinis: ne; Skydas nuo akinimo: ne; Pritemdomasis: SPECIFIC |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | G |
| Šviesos šaltinio tipas | Naudojama apšvietimo technologija: LED; Nekryptinis ar kryptinis: DLS; Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo: NMLS; Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): ne; Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis: ne; Apgaubas: NO; Didelio skaisčio šviesos šaltinis: ne; Skydas nuo akinimo: ne; Pritemdomasis: SPECIFIC |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | G |
| Šviesos šaltinio tipas | Naudojama apšvietimo technologija: LED; Nekryptinis ar kryptinis: DLS; Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo: NMLS; Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): ne; Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis: ne; Apgaubas: NO; Didelio skaisčio šviesos šaltinis: ne; Skydas nuo akinimo: ne; Pritemdomasis: SPECIFIC |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | G |
| Šviesos šaltinio tipas | Naudojama apšvietimo technologija: LED; Nekryptinis ar kryptinis: DLS; Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo: NMLS; Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): ne; Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis: ne; Apgaubas: NO; Didelio skaisčio šviesos šaltinis: ne; Skydas nuo akinimo: ne; Pritemdomasis: SPECIFIC |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | G |
| Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė | 24 mėnesiai |
| Papildoma informacija | |
| Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto a papunktyje nurodyta informacija | https://www.miele.com/ |
| 1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical | |