

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung KFN 29683 D brws

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Standgerät
---------------------	------	--------	------------

Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja
------------------	------	-------------------	----

Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	2,010	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	350
	Breite	600		
	Tiefe	685		
EEI		80	Energieeffizienzklasse	D
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		36	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		227.76	Klimaklasse ¹⁾	N, SN, ST, T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		nein		

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	146.5	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	100.7	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	103.5	-18	9.00	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion ja

Lichtquellenparameter	
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: No; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24 Monate
Weitere Angaben	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	