

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam van de leverancier of het handelsmerk Miele

Adres van de leverancier Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Typeaanduiding KFN 29683 D brws

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat	neen	Ontwerptype	Vrijstaand
---------------------	------	-------------	------------

Wijnbewaarkast	neen	Ander koelapparaat	ja
----------------	------	--------------------	----

Algemene productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	Totaal volume (dm ³ of l)	350
	Breedte		
	Diepte		
EEI	80	Energie-efficiëntieklasse	D
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	36	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	227.76	Klimaatklasse ¹⁾	N, SN, ST, T
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43
Winterinstelling	neen		

Compartmentparameters

Compartmenttype	Compartmentparameters en waarden				
	Compartment-volume (dm ³ of l)	Aanbevolen	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)	
Vorraad	neen	-	-	-	
Wijnbewaring	neen	-	-	-	
Kelder	neen	-	-	-	
Vers voedsel	ja	146.5	5	-	
Chill	ja	100.7	0	A	
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-	
1 ster	neen	-	-	-	
2 sterren	neen	-	-	-	
3 sterren	neen	-	-	-	
4 sterren	ja	103.5	-18	9.00	A
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie ja

Lichtbronparameters

Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: No; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron	Gebruikte verlichtingstechnologie: LED; Niet-gericht of gericht: DLS; Netspanning of niet-netspanning: NMLS; Geconnecteerde lichtbron (CLS): neen; Lichtbron met regelbare kleur: neen; Omhulsel: NO; Lichtbron met hoge luminantie: neen; Antiverblindingscherm: neen; Dimbaar: SPECIFIC
Energie-efficiëntieklasse	G
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie	24 maanden
Aanvullende informatie	
Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	