

Datenblatt für Haushaltskühl- und -gefriergeräte sowie entsprechende Kombinationsgeräte

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Miele		FN 22263 WS	
Modellname / -kennzeichen		FN 22263 WS	
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells ⁰		8	
Energieeffizienzklasse		A+++	
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A+++	
jährlicher Energieverbrauch (AE _c) ¹	kWh/Jahr	126	
Nutzzinhalt, Kühlfach gesamt	l	0	
davon Kaltlagerfach	l		
davon Weinlagerfach	l		
davon Kellerfach	l		
Davon Lagerfach für frische Lebensmittel	l		
Nutzzinhalt, Gefrierfach	l	154	
Sternenkennzeichnung ²		4	
Auslegungstemperatur "sonstige Fächer" ³	°C	-	
niedrigste Temperatur Weinlagerfach	°C		
Frostfrei		●	
Lagerzeit bei Störung	h	20	
Gefriervermögen	kg/24h	15,0	
Klimaklasse ⁴		SN-T	
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pW	38	
Einbaugerät/integrierbar		- / -	
<p>● Ja, vorhanden</p> <p>⁰ Haushaltskühlgeräte-Kategorien: 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte</p> <p>¹ Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</p> <p>² * = Fach -6°C oder kälter ; *** = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen</p> <p>³ "sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.</p> <p>⁴ Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt ; Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt; Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt; Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt</p>			