

informácie o prístrojoch pre zabudovateľné kávovary

Miele			
označenie modelu	CM 7300		
prevedenie			
voľne stojaci prístroj	●		
podstavný prístroj	-		
zabudovateľný prístroj	-		
záves dvierok vľavo/vpravo	/		
rozmery			
rozmery prístroja	výška	cm	39,7
	šírka	cm	31,1
	hĺbka	cm	44,5
rozmery niky pre zabudovanie prístroja	výška	cm	55,0
	šírka	cm	51,0
	hĺbka	cm	57,5
hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach	cm		
vybavenie			
pevné pripojenie na vodu/zásobník na vodu	- / ●		
zásobník na vodu	l	2,2	
systém Nespresso/mlynček na zrnkovú kávu	- / ●		
zásobník na kapsle	ks	-	
zásobník na zrnkovú kávu	g	500	
hmotnosť netto	kg	13,0	
elektrické pripojenie			
napätie	V	220-240	
hodnoty pripojenia	W	1.450	
istenie	A	10	
zapaľovanie	●		
bez spätného pôsobenia siete	●		
meno a adresa	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
vysvetlivky:			
<ul style="list-style-type: none"> • áno, existuje 			
<p>Upozornenie: Stav tabulky z 07/2005. Mohlo dôjsť k ďalšiemu vývoju.</p>			