

# Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		PUR 68 W	
Mudelitähis			
Aastas tarbitav energia (AEC) ( $AEC_{pl}$ ) <small>(min)</small>	kilovatt-tundi aastas		47,0
Energiaühikuse klass			A
Energiaühikusindeks (EEI) ( $EEI_{pl/min}$ )			48,4
Äratõmbetõhusus (FDE) ( $FDE_{pl/min}$ )			32,8
Äratõmbetõhususe klass			A
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)			A
Pindalaühiku valgusvlijakus (LE) ( $LE_{pl}$ ) <small>(min)</small>	lx/W		55,0
Pindalaühiku valgusvlijakuse klass			A
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)			A
Rasva filtrimise tõhusus	%		95,1
Rasva filtrimise tõhususe klass			A
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)			A
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m <sup>3</sup> /h		374,5
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m <sup>3</sup> /h		265
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m <sup>3</sup> /h		395
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m <sup>3</sup> /h		650
Suurim õhuvooluhulk (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		650
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa		450
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB		47
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB		56
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB		67
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	142,7	
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus ( $P_o$ )	W		
Ooteseisundis tarbitav võimsus ( $P_s$ )	W		0,20
Valgusallika nimivõimsus	W		6,0
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx		330
Ajaline kasvutegur			0,8