

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 2450	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	52,6	
Energieeffizienzklasse		A	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		54,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		29,5	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	55,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	94,5	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	340,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	230	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	350	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	590	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	590	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	440	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	47	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	54	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	66	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	141,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	6,0	
Nennleistung Beleuchtungssystem			
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	330	
Zeitverlängerungsfaktor		0,9	