

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 1260	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/Jahr	91,6	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$)		82,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$)		16,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		D	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	55,0	
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	317,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	275	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	355	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	545	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	545	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	313	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	57	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	64	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	74	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	169,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	6,0	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	330	
Zeitverlängerungsfaktor		1,4	