

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele		DA 1260			
Identifikační značka modelu		DA 1260			
Roční spotřeba energie (AEC) ($AEC_{U,min}$)	kWh/rok	91,6			
třída energetické účinnosti		C			
Index energetické účinnosti (EEI) ($EEI_{U,min}$)		82,1			
Účinnost proudění tekutin (FDE) ($FDE_{U,min}$)		16,3			
Třída účinnosti proudění tekutin					
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		D			
Účinnost osvětlení (LE) ($LE_{U,min}$)	lx/W	55,0			
Třída účinnosti osvětlení					
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A			
Účinnost filtrace tuků	%	95,1			
Třída účinnosti filtrace tuků					
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A			
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m ³ /h	317,1			
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m ³ /h	275			
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m ³ /h	355			
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m ³ /h	545			
Maximální průtok vzduchu (Q) (Q_{max})	m ³ /h	545			
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	313			
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	57			
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	64			
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	74			
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	169,0			
Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P_o)	W	0,00			
Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P_s)	W				
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	6,0			
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	330			
Koeficient zvýšení času		1,4			