

# Informačný list pre odsávače pár pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

Miele			
Identifikačný kód modelu	DA 1260		
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC) (AEC <sub>U/min</sub> )	kWh/rok	91,6	
trieda energetickej účinnosti		C	
Index energetickej účinnosti (EEI) (EEI <sub>U/min</sub> )		82,1	
Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE) (FDE <sub>U/min</sub> )		16,3	
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia		D	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)			
Účinnosť osvetlenia (LE) (LE <sub>U/min</sub> )	lx/W	55,0	
Trieda účinnosti osvetlenia		A	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)			
Účinnosť filtrovania mastnôt	%	95,1	
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt		A	
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)			
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	m <sup>3</sup> /h	317,1	
Prietok vzduchu (min. rýchlosť)	m <sup>3</sup> /h	275	
Prietok vzduchu (max. rýchlosť)	m <sup>3</sup> /h	355	
Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	m <sup>3</sup> /h	545	
Max. prietok vzduchu (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	545	
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Pa	313	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (min. rýchlosť)	dB	57	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (max. rýchlosť)	dB	64	
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	dB	74	
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W	169,0	
Príkon v režime vypnutia (P <sub>o</sub> )	W	0,00	
Príkon v režime pohotovosti (P <sub>s</sub> )	W		
Nominálny výkon systému osvetlenia	W	6,0	
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	lx	330	
Činiteľ prírastku času		1,4	