

# Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		DA 1260			
Mudelitähis					
Aastas tarbitav energia (AEC) ( $AEC_{p/min}$ )	kilovatt-tundi aastas	91,6			
Energiaühik					
Energiaühik					
Energiaühik					
Äratõmbetõhusus (FDE) ( $FDE_{p/min}$ )		16,3			
Äratõmbetõhususe klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		D			
Pindalaühiku valgusvõimsus (LE) ( $LE_{p/min}$ )	lx/W	55,0			
Pindalaühiku valgusvõimsuse klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Rasva filtrimise tõhusus	%	95,1			
Rasva filtrimise tõhususe klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m <sup>3</sup> /h	317,1			
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m <sup>3</sup> /h	275			
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m <sup>3</sup> /h	355			
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m <sup>3</sup> /h	545			
Suurim õhuvooluhulk (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	545			
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	313			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	57			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	64			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	74			
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	169,0			
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus ( $P_o$ )	W	0,00			
Ooteseisundis tarbitav võimsus ( $P_s$ )	W				
Valgusallika nimivõimsus	W	6,0			
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	330			
Ajaline kasvutegur		1,4			