

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2390		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	55,3	
Energieeffizienzklasse		A	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		54,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		31,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	41,7	
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	388,7	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	250	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	360	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	600	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h	600	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	423	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	47	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	52	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	64	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	146,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	500	
Zeitverlängerungsfaktor		0,9	