

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2390		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		55,3
Energieeffizienzklasse			A
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			54,1
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			31,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		41,7
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h		388,7
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h		250
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h		360
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h		600
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h		600
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		423
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		47
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		52
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		64
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		146,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		12,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		500
Zeitverlängerungsfaktor			0,9