

Geräteinformationen für Einbau-Dampfgarer

| Miele | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----------|---|---|---|
| Modellname/-kennzeichen | | DGC 6800X | | | | | |
| Bauform | | | | | | | |
| Standgerät | | - | | | | | |
| Unterbaugerät | | - | | | | | |
| Einbaugerät | | ● | | | | | |
| Türanschlag seitlich/unten | | - / ● | | | | | |
| Lifftür | | - | | | | | |
| Abmessungen | | | | | | | |
| Geräteabmessungen | | Höhe | cm | 45,6 | | | |
| | | Breite | cm | 59,5 | | | |
| | | Tiefe | cm | 57,2 | | | |
| Nischenmaße für Einbau | | Höhe | cm | 45,0-45,2 | | | |
| | | Breite | cm | 56,0-56,8 | | | |
| | | Tiefe | cm | 55,5 | | | |
| Garraum | | Höhe | cm | 24,4 | | | |
| | | Breite | cm | 47,0 | | | |
| | | Tiefe | cm | 38,8 | | | |
| Nutzbares Garraumvolumen | | l | | 48 | | | |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür | | cm | | 77,0 | | | |
| Nettogewicht | | kg | | 41,5 | | | |
| Elektrischer Anschluss | | | | | | | |
| Spannung | | V | | 230 | | | |
| Anschlusswert | | W | | 3.400 | | | |
| Absicherung | | A | | 1x16 | x | x | x |
| Funkentstört | | | | ● | | | |
| Netzurückwirkungsfrei | | | | ● | | | |
| Wasser-Anschluss | | | | | | | |
| Festwasseranschluss | | | | - | | | |
| Anschlussdruck | | bar | | - | | | |
| Wasser-Ablauf | | ø cm | | - | | | |
| Abwasser-Temperatur | | °C | | - | | | |
| Kaltwasser | | | | - / - | | | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | | | | | |
| Erklärungen: | | | | | | | |
| ● Ja, vorhanden | | | | | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 09/13. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | | | | | |