

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 6350	
Bauform			
Standgerät		●	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		-	
Türanschlag links/rechts		/	
Abmessungen			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 35,9
		Breite	cm 25,1
		Tiefe	cm 42,7
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 50,8
		Breite	cm 45,0
		Tiefe	cm 55,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / ●	
Frischwasserbehälter		l	1,8
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / ●	
Kapselmagazin		Stk	-
Bohnenbehälter		g	300
Nettogewicht		kg	9,9
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.450
Absicherung		A	10
Funkentstört		●	
Netzurückwirkungsfrei		●	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			