

# Productkaart voor huishoudelijke afwasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1059/2010

| Miele  |            | G 4985 SCVI<br>XXL JUBILEE |  |
|--|------------|----------------------------|--|
| Identificatie van het model  |            |                            |  |
| Nominale capaciteit in standaardcouverts voor de standaardcyclus   |            | 14                         |  |
| Energie-efficiëntieklasse  |            | A++                        |  |
| A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)   |            |                            |  |
| Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>  | kWh/jaar   | 266                        |  |
| Energieverbruik van de standaardcyclus (E <sub>i</sub> )   | kWh        | 0,94                       |  |
| Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )  | W          | 0,20                       |  |
| Opgenomen vermogen in de sluimerstand (P <sub>i</sub> )  | W          | 2,00                       |  |
| Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>  | liter/jaar | 2.772                      |  |
| Droogefficiëntieklasse   |            | A                          |  |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)  |            |                            |  |
| Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>3</sup>   |            | ECO                        |  |
| Programmatijd voor de standaardcyclus  | min        | 196                        |  |
| Duur van de sluimerstand (T <sub>i</sub> ) <sup>4</sup>  | min        | 10                         |  |
| Geluidsemissie via de lucht  | re 1 pW    | 45                         |  |
| Inbouwapparaat   |            | ●                          |  |
| <p>● Ja, aanwezig</p> <p><sup>1</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.</p> <p><sup>2</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.</p> <p><sup>3</sup> Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild tafelgerei, en is het meest efficiënte programma wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.</p> <p><sup>4</sup> indien de huishoudelijke afwasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie</p> |            |                            |  |