

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		
Modellname / -kennzeichen	DA 6096 W MUSIC	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	70,4
Energieeffizienzklasse		B
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		68,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		23,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	42,2
Beleuchtungseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Fettabscheidegrad	%	92,4
Klasse für den Fettabscheidegrad		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	357,7
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	200
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	650
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	650
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	350
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	40
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	54
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	66
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	150,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,49
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	380
Zeitverlängerungsfaktor		1,2