

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		
Modellname / -kennzeichen	DA 396-7 CLASSIC	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	59,1
Energieeffizienzklasse		C
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		75,8
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		17,0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	60,0
Beleuchtungseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Fettabscheidegrad	%	95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	316,5
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	150
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	350
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	500
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	500
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	209
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	41
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	55
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	62
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	108,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	360
Zeitverlängerungsfaktor		1,4