

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Modellname/-kennzeichen | DA 396-7 Classic | | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ($AEC_{U/min}$) | kWh/Jahr | | 59,1 |
| Energieeffizienzklasse | | | C |
| Energieeffizienzindex (EEI) ($EEI_{U/min}$) | | | 75,8 |
| fluiddynamische Effizienz (FDE) ($FDE_{U/min}$) | | | 17,0 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE) ($LE_{U/min}$) | lx/W | | 60,0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Fettabscheidegrad | % | | 95,1 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | | |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | | | A |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt | m^3/h | | 316,5 |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | m^3/h | | 150 |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | m^3/h | | 350 |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | m^3/h | | 500 |
| Max. Luftstrom (Q) (Q_{max}) | m^3/h | | 500 |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt | Pa | | 209 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | dB | | 41 |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | dB | | 55 |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | dB | | 62 |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | | 108,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | W | | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | W | | 0,20 |
| Nennleistung Beleuchtungssystem | W | | 6,0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | | | |
| | lx | | 360 |
| Zeitverlängerungsfaktor | | | 1,4 |