

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 399-7	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	58,9	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		76,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		16,8	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		D	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	50,0	
Beleuchtungseffizienzklasse		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad		A	
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	291,0	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	150	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	350	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	500	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	500	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	222	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	41	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	55	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	62	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	107,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	300	
Zeitverlängerungsfaktor		1,4	