

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		Modellname/-kennzeichen	
		DA 399-7 Classic	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/Jahr	58,9	
Energieeffizienzklasse		C	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI _{U/min})		76,1	
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE _{U/min})		16,8	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		D	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE _{U/min})	lx/W	50,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h	291,0	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h	150	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h	350	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h	500	
Max. Luftstrom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	500	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	222	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	41	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	55	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	62	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	107,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	W	0,20	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	300	
Zeitverlängerungsfaktor		1,4	