

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		DA 399-7	
Identificatie van het model		DA 399-7	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar	58,9	
Energie-efficiëntieklasse		C	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})		76,1	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})		16,8	
Hydrodynamische efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		D	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W	50,0	
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	95,1	
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h	291,0	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h	150	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h	350	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h	500	
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	500	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	222	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	41	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	55	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	62	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	107,0	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W	0,20	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	6,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	300	
Tijdstoenamefactor		1,4	