

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

| Miele | | |
|---|-------------------|-------|
| Identificatie van het model | DA 399-7 CLASSIC | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min}) | kWh/jaar | 58,9 |
| Energie-efficiëntieklasse | | C |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min}) | | 76,1 |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min}) | | 16,8 |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | D |
| Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min}) | lx/W | 50,0 |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | A |
| Vetfilteringsefficiëntie | % | 95,1 |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse | | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | A |
| Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt | m ³ /h | 291,0 |
| Luchtstroom (minimumsnelheid) | m ³ /h | 150 |
| Luchtstroom (maximumsnelheid) | m ³ /h | 350 |
| Luchtstroom (intensieve of boostmodus) | m ³ /h | 500 |
| Max. luchtstroom (Q) (Q _{max}) | m ³ /h | 500 |
| Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt | Pa | 222 |
| A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid) | dB | 41 |
| A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid) | dB | 55 |
| A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus | dB | 62 |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt | W | 107,0 |
| Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o) | W | |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s) | W | 0,20 |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem | W | 6,0 |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak | lx | 300 |
| Tijdstoenamefactor | | 1,4 |