

## Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen	CM 6350 BLACKEDITION		
<b>Bauform</b>			
Standgerät			•
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			-
Türanschlag links/rechts			/
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	35,9
	Breite	cm	25,1
	Tiefe	cm	42,7
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	50,8
	Breite	cm	45,0
	Tiefe	cm	55,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm		
<b>Ausstattung</b>			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter			- / •
Frischwasserbehälter	l		1,8
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk			- / •
Kapselmagazin	Stk		-
Bohnenbehälter	g		300
Nettogewicht	kg		9,9
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		1.450
Absicherung	A		10
Funktentstört			•
Netzurückwirkungsfrei			•
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
<b>Erklärungen:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			