

**Datenblatt für Haushaltskühl- und -gefriergeräte  
sowie entsprechende Kombinationsgeräte**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Miele			
Modellname / -kennzeichen	K 35283 IDF		
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells <sup>0</sup>			7
Energieeffizienzklasse			A+++
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)			A+++
jährlicher Energieverbrauch (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	kWh/Jahr		140
Nutzzinhalt, Kühlfach gesamt	l		196
davon Kaltlagerfach	l		59
davon Weinlagerfach	l		0
davon Kellerfach	l		0
Davon Lagerfach für frische Lebensmittel	l		137
Nutzzinhalt, Gefrierfach	l		20
Sternenkennzeichnung <sup>2</sup>			4
Auslegungstemperatur "sonstige Fächer" <sup>3</sup>	°C		-
niedrigste Temperatur Weinlagerfach	°C		-
Frostfrei			-
Lagerzeit bei Störung	h		14
Gefriervermögen	kg/24h		2,0
Klimaklasse <sup>4</sup>			SN-T
Luftschallemissionen	re 1 pW		34
Einbaugerät/integrierbar			● / ●
<p>● Ja, vorhanden</p> <p><sup>0</sup> Haushaltskühlgeräte-Kategorien: 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank; 3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7 = Kühl-Gefriergerät; 8 = Gefrierschrank; 9 = Gefriertruhe; 10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte</p> <p><sup>1</sup> Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</p> <p><sup>2</sup> * = Fach -6°C oder kälter ; *** = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen</p> <p><sup>3</sup> "sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.</p> <p><sup>4</sup> Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt ; Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt; Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt; Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt</p>			