

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten** Miele

**Anschrift des Lieferanten** Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

**Modellkennung** K 35283 iDF

## Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Eingebaut
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

## Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1,395	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	218
	Breite	559		
	Tiefe	544		
EEL		125	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		34	Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		189.80	Klimaklasse <sup>1)</sup>	N
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		ja		

## Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	137.1	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	61.9	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	19.6	-18	2.50	-
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

## Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion -

<b>Lichtquellenparameter</b>	
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: No; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: NO; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie</b>	24 Monate
<b>Weitere Angaben</b>	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	