

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		CSDA 7000 FL	
Modellname / -kennzeichen			
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	29,3	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		42,7	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		32,5	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W		
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Fettabscheidegrad	%	91,4	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	296,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	150	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	440	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	535	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	535	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	384	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	44	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	66	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	70	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	97,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,30	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	0,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	0	
Zeitverlängerungsfaktor		0,8	