

Podatkovna kartica za kuhinjske nape
 po delegirani uredbi komisije (EU) št. 65/2014 in uredbi komisije (EU) št. 66/2014

Miele			
Oznaka modela	CSDA 7000 FL		
Letna poraba energije (AEC) (AEC _{vertij, f} _{min})	kWh/leto	29,3	
Razred energijske učinkovitosti		A+	
Indeks energijske učinkovitosti (EEI) (EEI _{vertij, f, min})		42,7	
Učinkovitost pretoka zraka (FDE) (FDE _{vertij, f, min})		32,5	
Razred učinkovitosti pretoka zraka		A	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		A	
Učinkovitost osvetljevanja (LE) (LE _{vertij, f} _{min})	lx/W		
Razred učinkovitosti osvetljevanja		-	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		-	
Učinkovitost filtriranja maščob	%	91,4	
Razred učinkovitosti filtriranja maščob		B	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)		B	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	m ³ /h	296,1	
Pretok zraka (najnižja hitrost)	m ³ /h	150	
Pretok zraka (najvišja hitrost)	m ³ /h	440	
Pretok zraka (intenzivna ali pospešena nastavitve)	m ³ /h	535	
Največji pretok zraka (Q) (Q _{max})	m ³ /h	535	
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	Pa	384	
A-utežene emisije zvokovne moči (najnižja hitrost)	dB	44	
A-utežene emisije zvokovne moči (najvišja hitrost)	dB	66	
A-utežene emisije zvokovne moči (intenzivna ali pospešena nastavitve)	dB	70	
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W	97,0	
Moč v stanju izključenosti (P _o)	W		
Moč v stanju pripravljenosti (P _s)	W	0,30	
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W	0,0	
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	lx	0	
Faktor povečanja časa		0,8	