

# Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tootekirjeldus

kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) nr 1059/2010

Miele			
Mudelitähis	G 4620 SC		
Nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul		9	
Energiatõhususe klass			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+	
Aastane energiatarbimine (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	kilovatt-tundi	221	
Standardse pesemistsükli energiatarbimine (E <sub>c</sub> )	aastas	0,79	
Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (P <sub>o</sub> )	kWh	0,10	
Võimsustarve ooteseisundis (P <sub>i</sub> )	W	2,00	
Aastane kaalutud veetarbimine (AW <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	W	2.940	
Kuivatamistõhususe klassid	liitrit aastas		
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A	
Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave <sup>3</sup>		ECO	
Tavalise pesemistsükli programmi kestus	min	195	
Ooteseisundi kestus (T <sub>i</sub> ) <sup>4</sup>	min	10	
Õhus leviva müra tase	re 1 pW	46	
Sisseehitatud seade		-	
<p>● Jah, on olemas</p> <p><sup>1</sup> Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli külma vee ühenduse korral ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.</p> <p><sup>2</sup> Võttes aluseks 280 tavalist pesemistsükli. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.</p> <p><sup>3</sup> Kõnealune programm sobib tavapäraselt määratud lauanoode pesemiseks ning et see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam.</p> <p><sup>4</sup> Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarve juhtimise süsteemiga.</p>			