

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung KFN 16947 D ed/cs

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Standgerät
---------------------	------	--------	------------

Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja
------------------	------	-------------------	----

Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	2020	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	428	
	Breite	750			
	Tiefe	630			
EEI		90.0	Energieeffizienzklasse		E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		40	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		269	Klimaklasse ¹⁾		N, SN, ST, T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43
Winterschaltung		nein			

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	199.8	5	-	-
Kaltlagerfach	ja	105.4	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	123.4	-18	12.00	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion ja

Lichtquellenparameter	
Art der Lichtquelle	LIGHT_TECHNOLOGY: LED; LIGHT_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT_MAINS: NMLS; LIGHT_CONNECTED: nein; LIGHT_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT_ENVELOP: No; LIGHT_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT2_TECHNOLOGY: LED; LIGHT2_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT2_MAINS: NMLS; LIGHT2_CONNECTED: nein; LIGHT2_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT2_ENVELOP: NO; LIGHT2_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT2_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT2_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT3_TECHNOLOGY: LED; LIGHT3_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT3_MAINS: NMLS; LIGHT3_CONNECTED: nein; LIGHT3_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT3_ENVELOP: NO; LIGHT3_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT3_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT3_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LIGHT4_TECHNOLOGY: LED; LIGHT4_DIRECTIONALITY: DLS; LIGHT4_MAINS: NMLS; LIGHT4_CONNECTED: nein; LIGHT4_COLOUR_TUNEABLE: nein; LIGHT4_ENVELOP: NO; LIGHT4_HIGH_LUMINANCE: nein; LIGHT4_ANTI_GLARE_SHIELD: nein; LIGHT4_DIMMABLE: SPECIFIC
Energieeffizienzklasse	G
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24 Monate
Weitere Angaben	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	