

# Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele			
Identifikacijska oznaka modela	DA 7198 W Triple Black		
Godišnja potrošnja energije (AEC) ( $AEC_{okr/min}$ )	kWh/god		26,0
Razred energetske učinkovitosti			A+
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ( $EEI_{okr/min}$ )			41,9
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) ( $FDE_{okr/min}$ )			34,7
Razred iskorištenja dinamike fluida A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Učinkovitost osvjetljenja (LE) ( $LE_{okr/min}$ )	lx/W		100,0
Razred učinkovitosti osvjetljenja A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Učinkovitost filtriranja masnoća	%		89,3
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			B
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	$m^3/h$		278,3
Protok zraka (najmanja brzina)	$m^3/h$		160
Protok zraka (najveća brzina)	$m^3/h$		375
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	$m^3/h$		600
Maks. protok zraka (Q) ( $Q_{max}$ )	$m^3/h$		600
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa		355
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB		40
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB		60
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB		72
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W		79,0
Potrošnja energije u stanju isključenosti ( $P_o$ )	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja ( $P_s$ )	W		0,35
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W		6,0
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx		600
Faktor povećanja vremena			0,7