

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude tootekirjeldus

kooskõlas delegeritud määrusega (EL) nr 65/2014 ja määrusega (EL) nr 66/2014

Miele		DA 6498 W			
Mudelitähis		PURE BLACK			
Aastas tarbitav energia (AEC) (AEC_{pl} <small>$_{min}$</small>)	kilovatt-tundi aastas	25,1			
Energiaühikuse klass		A++			
Energiaühikusindeks (EEI) ($EEI_{pl/min}$)		35,1			
Äratõmbetõhusus (FDE) ($FDE_{pl/min}$)		39,1			
Äratõmbetõhususe klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Pindalaühiku valgusvõimsus (LE) (LE_{pl} <small>$_{min}$</small>)	lx/W	73,3			
Pindalaühiku valgusvõimsuse klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		A			
Rasva filtrimise tõhusus	%	75,1			
Rasva filtrimise tõhususe klass					
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		C			
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	m^3/h	370,2			
Õhu vooluhulk (väikseimal kiirusel)	m^3/h	180			
Õhu vooluhulk (suurimal kiirusel)	m^3/h	380			
Õhu vooluhulk (võimendatud seisundis)	m^3/h	610			
Suurim õhuvooluhulk (Q) (Q_{max})	m^3/h	610			
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	Pa	365			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (väikseimal kiirusel)	dB	37			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (suurimal kiirusel)	dB	53			
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase (võimendatud seisundis)	dB	64			
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W	96,0			
Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (P_o)	W				
Ooteseisundis tarbitav võimsus (P_s)	W	0,35			
Valgusallika nimivõimsus	W	6,0			
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	lx	440			
Ajaline kasvutegur		0,6			