

Buitinių gartraukių duomenų lapas
pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

| Miele | | DA 6498 W PURE BLACK | |
|--|-------------------|-------------------------|--|
| Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas | | | |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC) (AEC _{U/min}) | kWh per metus | 25,1 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | | A++ | |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) (EEI _{U/min}) | | 35,1 | |
| Srauto dinaminis efektyvumas (FDE) (FDE _{U/min}) | | 39,1 | |
| Srauto dinaminio efektyvumo klasė | | | |
| Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) | | A | |
| Apšvietimo efektyvumas (LE) (LE _{U/min}) | lx/W | 73,3 | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | | | |
| Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) | | A | |
| Riebalų filtravimo našumas | % | 75,1 | |
| Riebalų filtravimo našumo klasė | | | |
| Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) | | C | |
| Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas | m ³ /h | 370,2 | |
| Oro srautas (mažiausias greitis) | m ³ /h | 180 | |
| Oro srautas (didžiausias greitis) | m ³ /h | 380 | |
| Oro srautas (intensyvioji arba spartinančioji veikseną) | m ³ /h | 610 | |
| Oro srautas (Q) (Q _{max}) | m ³ /h | 610 | |
| Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis | Pa | 365 | |
| A įvertintas akustinio triukšmo lygis (mažiausias greitis) | dB | 37 | |
| A įvertintas akustinio triukšmo lygis (didžiausias greitis) | dB | 53 | |
| A įvertintas akustinio triukšmo lygis (intensyvioji arba sparčioji veikseną) | dB | 64 | |
| Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia | W | 96,0 | |
| Vartojamoji galia išjungties režimu (P _o) | W | | |
| Vartojamoji galia budėjimo režimu (P _s) | W | 0,35 | |
| Vardinė apšvietimo sistemos galia | W | 6,0 | |
| Apšvietimo sistemos užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvietimas | lx | 440 | |
| Laiko didėjimo daugiklis | | 0,6 | |