

Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

Miele		DA 6498 W			
Modeļa nosaukums/apzīmējums		PURE BLACK			
Gada elektroenerģijas patēriņš (AEC) ($AEC_{apgr./min}$)	kWh/gadā	25,1			
Energoefektivitātes klase		A++			
Energoefektivitātes indekss (EEI) ($EEI_{apgr./min}$)		35,1			
Šķidruma dinamikas efektivitāte (FDE) ($FDE_{apgr./min}$)		39,1			
Šķidruma dinamikas efektivitātes klase		A			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		A			
Apgaismes efektivitāte (LE) ($LE_{apgr./min}$)	lx/W	73,3			
Apgaismes efektivitātes klase		A			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		A			
Tauku filtrēšanas pakāpe	%	75,1			
Tauku filtrēšanas pakāpes klase		C			
A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)		C			
Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā	m^3/h	370,2			
Gaisa plūsma (min. ātrums)	m^3/h	180			
Gaisa plūsma (maks. ātrums)	m^3/h	380			
Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpē)	m^3/h	610			
Maks. gaisa plūsma (Q) (Q_{max})	m^3/h	610			
Gaisa spiediens augstākajā punktā	Pa	365			
Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)	dB	37			
Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)	dB	53			
Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpē)	dB	64			
Elektropadeves jauda augstākajā punktā	W	96,0			
Ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P_0)	W				
Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (P_s)	W	0,35			
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	W	6,0			
Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums	lx	440			
Laika paildzināšanas faktors		0,6			