

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeevollautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CM 5300	
Bauform			
Standgerät		●	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		-	
Türanschlag links/rechts		/	
Abmessungen			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 36,0
		Breite	cm 24,1
		Tiefe	cm 46,0
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm 50,8
		Breite	cm 45,0
		Tiefe	cm 57,5
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / ●	
Frischwasserbehälter		l	1,3
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / ●	
Kapselmagazin		Stk	-
Bohnenbehälter		g	200
Nettogewicht		kg	9,5
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.450
Absicherung		A	10
Funkentstört		●	
Netzurückwirkungsfrei		●	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			