

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 4288 W		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		24,5
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			34,0
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			39,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		80,0
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		387,1
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		190
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		390
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		630
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		630
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		359
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		36
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		52
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		64
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		97,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,35
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		6,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		480
Zeitverlängerungsfaktor			0,6