

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen		DA 4288 W PURISTIC PLUS	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr	24,5	
Energieeffizienzklasse		A++	
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})		34,0	
fluidodynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})		39,8	
Klasse für die fluidodynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W	80,0	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m^3/h	387,1	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m^3/h	190	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m^3/h	390	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m^3/h	630	
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m^3/h	630	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	359	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	52	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	64	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	97,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	6,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	480	
Zeitverlängerungsfaktor		0,6	